
Umleimerfräse 1362 mit Gleitschienen


EUMAB(DIS

Klassifikation Nr. 12.329



Umleimerfräse 1362 mit Rollenleisten

Klassifikation Nr. 12.329 EUMAB ()IS



Motor Motorieistung Drehzahl/Motor Drehzahl/Messerköpfe Elektrische Ausrüstung (im Gerätekasten zusammengefaßt) Spannung Maschinenhöhe Maschinenbreite Maschinentiefe Tisch Normalzubehör:

Material durchlaß

Nettogewicht Bruttogewicht 14 Verschlagaußenmaße 15-70 mm Drehstrommotor

2,2 kW DB ca. 3000 U/min

ca. 7000 U/min

Druckknopfsteuerung mit Motorschutz und Nullspannungsauslösung 220 oder 380 V. 50 Hz

124 cm 140 cm

91 cm

140×50 cm

Distanzringe 7 Schlüssel

Bedienungsanleitung

ca. 270 kg ca. 335 kg

ca. 108×108×145 cm

Die HOLZ-HER Umleimerfräse 1362 fräst in einem Arbeitsgang überstehende Umleimer aus Massivholz, Furnier und Kunststoff in der denkbar kürzesten Zeit

oben und



unten zugleich bündig.

Je nach Wunsch wird diese Maschine mit Rollenleisten oder mit Gleitschlenen geliefert (bitte zusätzlich bestellen). Beide Auflagen sind auf die Werkstückbreite einstellbar. Die Rollenleisten hinterlassen auch bei empfindlichen Werkstücken keine Laufspuren, Die Gleitschienenauflage ist zur Bearbeitung von vierseitig umleimten Werkstücken erforderlich. Für Umleimer mit auf Gehrung geschnittenen Enden kann die Maschine mit Doppeltastrollen je Messerkopf ausgerüstet werden. Das Bündigfräsen überstehender Flächenfurniere erfolgt durch zwei hinter den Messerköpfen angeordnete Scheibenfräser.



Ein Aufnahmestück am Maschinenkörper ist für den Einsatz eines HOLZ-HER Vorschubapparates vorgesehen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die Betriebsspannung an, da der Überstromschutz nur für eine Spannung ausgelegt ist.

Umleimerfräse 1362 380 V mit Mp (Nulleiter), 50 Hz 2,2 kW DB ohne Werkstückauflage ohne Werkzeuge

220 V, 50 Hz, 2,2 kW DB ohne Werkstückauflage ohne Werkzeuge

30.42 55 30.42 63

Sonderausführung mit Steuertransformator zum Anschluß an alle übrigen Drehstrom-Spannungen 50 oder 60 Hz

Zusatzeinrichtungen:



Rollenleisten

08.02 09

Gleitschienen 08.02 17



Sonderzubehör:

Tasteinrichtung zum Fräsen von Umleimern mit überstehender Gehrung, bestehend aus: vormontierter Baugruppe mit 2 Tastrollen je Frässpindel

08.00 71

Rollenanschlag 08.10.27

Tasteinrichtung für weiche Furniere, bestehend aus: 2 Tastarmen mit montierten Rollen, ohne Polyamidbeläge

07.99 95



Werkzeuge:

2 Wendeplatten-Messerköpfe 100×50 mm mit je 2 Hartmetali-Wendemessern Qualität K 10

15.69 81



2 Hartmetall-Wendemesser Qualität K 10

15.70 07



2 Universalmesserköpfe 100 x 50 mm mit je 2 hartmetalibestückten Messern Qualität K 10 Qualität K 20

02.36 20 02.37 01



2 Messer hartmetailbestückt Qualität K 10

02.39 57 02.40 07



Qualität K 20 Winkelfräser

\$\psi\$ 107 mm, mit 6 hartmetal/bestückten Schneiden

13 mm breit, 15°

1 Stück oben linksschneidend 02.38 25 1 Stück unten rechtsschneidend 02.38 33

8 mm breit, 30°

02.38 92



1 Stück oben linksschneidend 1 Stück unten rechtsschneidend 02.39 06